

BS-ROLLEN

dubbel ESD-zwenkwiel

draagvermogen 60 kg, met rubberbanden, diameter x breedte 50 x 18 mm, naaf met kogellager, velg van kunststof, bevestiging met ruggat, Ø 10,2 mm

Artikelnummer: 139523



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Apparaatwielen

Zwenkwiel

dubbel ESD-zwenkwiel

- draagvermogen 60 kg
- met rubberbanden
- Antistatisch
- diameter x breedte 50 x 18 mm
- naaf met kogellager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal verzinkt, gechromeerd
- bevestiging met ruggat, Ø 10,2 mm
- Zwenklager met Kogelbaan, twee rijen

Technische details

transporttechniek	rollen	diameter ruggat	10,2 mm
roltype	apparaatwiel	materiaal behuizing	staal
bouwmodel	apparaatwiel	zwenklager	Kogelbaan, twee rijen
wiel uitvoering	Tweelingwiel	draadvangkappen	nee
draagvermogen	60 kg	hoogte	73 mm
banden	rubber	breedte wiel	18 mm
diameter wiel	50 mm	uitlading	36 mm

materiaal velg	kunststof	loopvlak eigenschap	Antistatisch
wiellager	kogellager	oppervlak behuizing	verzinkt, gechromeed
bevestigingselement	ruggat	gewicht	0,22 kg
elektrisch geleidend	ja		