

RAPIDLIFT wielonderstel

draagvermogen 12000 kg, laadvlak
lengte x breedte 400 x 220 mm,
platform met rubber laag, onderstel
gelakt in RAL2002 vermiljoen, 8
wielen

Artikelnummer: 141814



RAPID
LIFT

RAPIDLIFT Bestuurbaar onderstel

Draagvermogen 12000 kg

wielonderstel

- draagvermogen 12000 kg
- laadvlak lengte x breedte 400 x 220 mm
- steunplaat lengte x breedte 400 x 220 mm
- platform met rubber laag
- met trekstang voor draaien en maken van bochten
- onderstel gelakt in RAL2002 vermiljoen
- staalconstructie, gelast
- 8 wielen
- wiel Ø 83 mm
- met staal-banden op plaatstaal-velg
- wielnaaf met kogellager

Technische details

transporttoestel	dolly	banden	staal
type roller	wielonderstel	materiaal velg	plaatstaal
draagvermogen	12000 kg	wiellager	kogellager
lengte steunplaat	400 mm	wielen aantal/soort	8 wielen
breedte steunplaat	220 mm	assen aantal	2 stuks

lengte laadvlak	400 mm	wiel-ø	83 mm
breedte laadvlak	220 mm	wielbreedte	85 mm
oppervlak platform	met rubber laag	hoogte	115 mm
laadvlak uitrusting	trekstang	lengte	630 mm
materiaal	staal	breedte	400 mm
materiaal verwerking	gelast	oppervlak	gelakt
disselhoogte	1135 mm	kleur	vermiljoen // RAL2002
stuurstang	ja	gewicht	66 kg

Dit past ook bij ...

149735		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/rood, Wanden gesloten, bodem gesloten
215913		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 600 x 400 x 300 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat