

BS-ROLLEN zwenkwiel

draagvermogen 200 kg, met TPE-
banden, diameter 160 mm, naaf
met wiellager, velg van kunststof,
bevestiging met plaat, lengte x
breedte 138 x 109 mm

Artikelnummer: 159276



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

zwenkwiel

- draagvermogen 200 kg
- met TPE-banden
- vloervriendelijk
- diameter 160 mm
- naaf met wiellager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal verzinkt, gechromeerd
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 109 mm
- schroefgatafstand 105x75/80 mm
- Zwenklager met Kogelbaan, twee rijen

Technische details

roltype	transportapparaatwielen	zwenklager	Kogelbaan, twee rijen
set	nee	rem	zonder
bouwmodel	zwenkwiel	draadvangkappen	nee
draagvermogen	200 kg	totale hoogte	195 mm
banden	TPE	loopvlak eigenschap	vloervriendelijk
wiel-ø	160 mm	lengte plaat	138 mm

materiaal velg	kunststof	breedte plaat	109 mm
wiellager	wiellager	afstand schroefgat	105x75/80 mm
bevestigingselement	plaat	oppervlak behuizing	verzinkt, gechromeed
elektrisch geleidend	nee	gewicht	1,8 kg
materiaal behuizing	staal		