

VARIOfit aluminium krattensteekwagen

draagvermogen 200 kg, wielen met massief rubber-banden, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, constructie van aluminium, gelast

Artikelnummer: 202891



VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Aluminium krattensteekwagen

Draagvermogen 200 kg

aluminium krattensteekwagen

- draagvermogen 200 kg
- steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm
- hoogte x breedte 1305 x 572 mm
- constructie van aluminium, gelast
- met bescherming tegen letsel door veiligheidsgrepen van zeer robuust kunststof
- wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg
- wiel Ø 260 mm
- wielnaaf met kogellager
- 12 jaar garantie



Technische details

transporttoestel	transportwagen	banden	massief rubber
type kar	krattensteekwagen	wiellager	kogellager
draagvermogen	200 kg	wiel-Ø	260 mm
breedte schep	320 mm	materiaal velg	kunststof
diepte schep	250 mm	veiligheidsgreep	ja
materiaal	aluminium	hoogte	1305 mm
materiaal verwerking	gelast	breedte	572 mm
in-/uitklapbaar	nee	garantie	12 jaar
trapslede	nee	gewicht	15 kg

Gerelateerde Producten

500327		handgrepen voor stapelsteekwagen, met veiligheidsbeugel, van kunststof
521537		pechveilige banden, voor transportwagen, banden massief rubber, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

149740		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 320 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/blauw, Wanden gesloten, bodem gesloten
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm