

gasflessendepot

Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen, hoogte x breedte x diepte 2410 x 1475 x 1460 mm, voor 1 x IBC, bodemopvangbak met rooster

Artikelnummer: 205621



depot voor gevaarlijke stoffen

voor IBC

gasflessendepot

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- niet beschermd tegen brand
- hoogte x breedte x diepte 2410 x 1475 x 1460 mm
- voor 1 x IBC
- opvangvolume bodemopvangbak 1000 l
- met vleugel deur
- constructie van staal gelakt in RAL3000 vuurrood
- bodemopvangbak met rooster
- rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- model van het depot officieel toegelaten



Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen container

isolatie nee

type container	gasflessendepot	type deur	vleugel deur
opslagplaats	onderdak	geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen
hoogte	2410 mm	materiaal	staal
breedte	1475 mm	oppervlak	gelakt
diepte	1460 mm	kleur	vuurrood // RAL3000
legbord-/niveautype (onderste ni	bodemopvangbak met rooster	materiaal rooster	staal
capaciteit	1 x IBC	oppervlak rooster	verzinkt
opvangvolume vloeropvangbak	1000 l	kleur uitvoering	vuurrood // RAL3000
brandveiligheid	niet beschermd tegen brand	gewicht	426 kg
bouwwijze (toelating)	model van het depot officieel toegelaten		

Dit past ook bij ...

200803		stellingopvangbak, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 425 x 3280 x 1300 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
508470		EHBO-bord, poster van de Duitse bedrijfsvereniging voor wettelijke ongevallenverzekering (DGUV informatie 204), gebruiksaanwijzing EHBO, wandbord, van kunststof, oppervlak standaard, hoogte x breedte 560 x 400 mm
525732		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm
526779		plensdouche, aansluiting 3/4" buiten, van RVS, voor wandmontage