

ZARGES

verrijdbare veiligheidstrap

Plazastep P

trap eenzijdig, 3 treden (incl. bordes), standhoogte 0,66 m, van licht metaal

Artikelnummer: 219800



ZARGES Veiligheidsvouwtrap Plazastep P

verrijdbare veiligheidstrap

- trap eenzijdig
- 3 treden (incl. bordes)
- standhoogte 0,66 m
- Voor een werkhoogte tot ca. 2,65 m
- trede breedte x diepte 360 x 205 mm
- antislip voetdoppen en 2 wielen aan het balkeinde
- plaatsbesparend inklapbaar
- van licht metaal
- gewicht 8,5 kg

stijgtechniek	veiligheidstrap	in-/uitklapbaar	ja
laddertype	verrijdbare veiligheidstrap	klapfunctie	plaatsbesparend inklapbaar
materiaal	licht metaal	verrijdbaar	ja
gebruik	eenzijdig	veiligheidsbeugel	ja
standhoogte	0,66 m	spreidbeveiliging	nee
werkhoogte	2,65 m	ladder uitvoering	tweedelig
treden aantal	3	opbergbak	ja
diepte trede	205 mm	ladder voor op de trap	nee
breedte treden	360 mm	onderbouw	antislip voetdoppen en 2 wielen
breedte	570 mm	gewicht	8,5 kg