

C+P

acculaadkast

Serie 89 COMFORT

hoogte x breedte x diepte 1950 x 930 x 500 mm, elektrische uitrusting: per elektrisch opvanglegbord 5 stekkerdozen 230 V, ventilator, ventilatoraansluitingen, aardlekschakelaar, stroomonderbreker, 3 aansluitingen voor stopcontactdozen, afsluitbaar met Greepslot Ergo-Lock, romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front met moffellak in RAL3000 vuurrood



Artikelnummer: 228460

C+P Laadkast voor batterijen Serie 89 COMFORT

met innovatieve elektrische lade




acculaadkast

- hoogte x breedte x diepte 1950 x 930 x 500 mm
- constructie van staal
- uitgerust met 3 elektrische opvanglegborden, 1 legbord
- elektrische uitrusting: per elektrisch opvanglegbord 5 stekkerdozen 230 V, ventilator, ventilatoraansluitingen, aardlekschakelaar, stroomonderbreker, 3 aansluitingen voor stopcontactdozen
- 4 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 70 kg
- Stofdicht te sluiten via dubbele openslaande deur met venster
- deuropeningshoek 180 °
- verzonken greep
- afsluitbaar met Greepslot Ergo-Lock
- onderbouw Kunststof glijders
- romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- front met moffellak in RAL3000 vuurrood
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag in RAL7035 lichtgrijs

Technische details

meubeltype	kast	oppervlak romp	voorzien van moffellak
type kast	acculaadkast	oppervlak front	voorzien van moffellak
type deur	dubbele openslaande deur	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
hoogte	1950 mm	kleur voorkant	vuurrood // RAL3000
breedte	930 mm	sluitsysteem	cilinderslot
diepte	500 mm	onderbouw	Glijder
kast uitrusting	3 elektrische opvanglegborden, 1 legbord	in hoogte verstelbaar legbord	15 mm
legborden / schappen aantal	4 stuks	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
legbord-/niveautype	Stalen bodem	oppervlak legbord	verzinkt
draagvermogen legbord	70 kg	afsluitbaar	ja
stekkerplaatsen aantal	15 stuks	openingshoek deur	180 °
aansluiting	geaarde stekker	greep	verzonken greep
elektrische uitrusting	per elektrisch opvanglegbord 5 stekkerdozen 230 V, ventilator, ventilatoraansluitingen, aardlekschakelaar, stroomonderbreker, 3	gewicht	90,9537298140001 kg
materiaal	staal		

Gerelateerde Producten

228525		schuimrubber mat, hoogte x breedte x diepte 3 x 750 x 435 mm, in zwart
228526		elektrisch legbord voor acculaadkast, breedte x diepte 930 x 500 mm, draagvermogen 70 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
228527		geribbelde mat, breedte x diepte 930 x 500 mm, inclusief plakband