


werkplekmat

Haarlem

rol, ESD - elektrisch geleidende uitvoering, voldoet aan ISO6356 en EN1815, gemeten weerstand Rg 107 O en Rp 108 O, breedte 760 mm, Van microcellulair vinyl met geribbeld oppervlak in grijs, ontladend



Artikelnummer: 235606



werkplekmat










- geschikt voor ESD werkzones / voor gemiddeld gebruik
- rol
- ESD - elektrisch geleidende uitvoering, voldoet aan ISO6356 en EN1815, gemeten weerstand Rg 107 O en Rp 108 O
- breedte 760 mm
- Van microcellulair vinyl met geribbeld oppervlak in grijs
- afgeschuinde randen verminderen het struikelgevaar
- ontladend

Technische details



uitrusting werkplaats	vloerbedekking	kleur	grijs
vloerbedekking	werkplekmat	breedte	760 mm
confectionering	rol	max. lengte	228000 mm
kwaliteit	drielaags	vloerbedekking uitrusting	afgeschuinde randen

geschikt voor (branches)	ESD werkzones	vloerbedekking functie	ontladend
geschikt voor (gebruik)	gemiddeld gebruik	elektrisch geleidend	ja
plaats van toepassing	binnen	geleidingsweerstand	voldoet aan Rg 107 O, Rp 108 O
materiaal loopvlak	microcellulair vinyl	gewicht	2,6 kg
oppervlak vloerbedekking	geribbeld		

Gerelateerde Producten

235617		aardingskabel, Voor ESD tafellegger/werkplekmat, aansluiting drukknop / ringcontact, lengte 4,5 mm
235618		aardingskabel, Voor ESD tafellegger/werkplekmat, aansluiting drukknop / steekverbinding, lengte 4,5 mm
235619		aardingskabel, Voor ESD tafellegger / polsband, aansluiting drukknop met 2 steekaansluitingen / ringcontact
235620		aardingskabel, Voor ESD tafellegger / polsband, aansluiting drukknop met 2 steekaansluitingen / drukknop
235621		spiraal aardingskabel, voor spiraal aardingskabel, aansluiting drukknop / bananastekker
235622		ESD aardingsstekker, voor ESD aardingsstekker, aansluiting 3 x 10 mm persverbinding
235623		ESD hielband, Voor ESD tafellegger/werkplekmat
235624		ESD polsband, Voor ESD tafellegger/werkplekmat
235625		ESD mattenreiniger, spuitfles met 1 l inhoud, voor statische tafelleggers en vloermatten, verwijdert vuil en resten door olie of vingerafdrukken

Dit past ook bij ...

213069		tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 30 m x 75 mm
221861		tafelwagen, draagvermogen 250 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 835 x 490 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden

227867		werkhelm, voor 530 - 630 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in blauw
227891		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 44, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht