

## Krause

### trapladder

MONTO® SePro S®

trap eenzijdig, 5 treden met antislipprofiel (incl. bordes), bordes met antislip gerstekorrelprofiel, standhoogte 1,05 m, balklengte 1,8 m, Van aluminium, boom geëloxeerd

Artikelnummer: 244224



trapladder

- trap eenzijdig
- 5 treden met antislipprofiel (incl. bordes)
- bordes met antislip gerstekorrelprofiel
- standhoogte 1,05 m
- balklengte 1,8 m
- trede-boomverbinding hoogwaardig gefelsd
- Verhoogde stabiliteit door high-tech scharnierverbindingen met stabiele stalen kern
- veilig in gebruik door veiligheidsbeugel
- uitgerust met bak, uitsparing voor gereedschap, emmerhaak en kabelhouders






- Antislip voetkappen aan het balkeinde
- Van aluminium, boom geëloxeerd
- Opgesteld hoogte 1650 mm
- gewicht 5,2 kg
- kwaliteitsgarantie volgens EN 131
- kwaliteitsgarantie TÜV getest
- 8 jaar garantie

## Technische details

stijgtechniek	staande trap	sport-/dwarsverbinding	gefelsd
laddertype	trapladder	veiligheidsuitrusting ladder	veiligheidsbeugel
materiaal	aluminium	veiligheidsbeugel	ja
gebruik	eenzijdig	spreidbeveiliging	nee
lengte paal	1,8 m	ladder uitrusting	bak, uitsparing voor gereedschap, emmerhaak, kabelhouder
standhoogte	1,05 m	opbergbak	ja
werkhoogte	3,05 m	versteving	high-tech scharnierverbindingen
treden aantal	5	oppervlak steel	geëloxeerd
type trede/sport	treden met antislipprofiel	ladder voor op de trap	nee
treden/bordes uitrusting (gedeta)	bordes met gerstekorrelprofiel	onderbouw	Antislip voetkappen
hoogte	1650 mm	norm	EN 131
in-/uitklapbaar	ja	certificering	TÜV getest
verrijdbaar	nee	garantie	8 jaar
leuning	nee	gewicht	5,2 kg

## Dit past ook bij ...

203393		verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,44 x 20 m, 2 x 2 treden met antislipprofiel (incl. bordes), met 4 geveerde wielen
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
528213		verrijdbaar opstapje, van kunststof in blauw, trede diameter 290 mm, met 3 geveerde wielen