

META

stelsysteem - grondveld CLIP

CLIP, hoogte x breedte x diepte
3000 x 1356 x 636 mm, vaklast 230
kg, 7 niveaus met Stalen bodem,
opstelhoek recht, gebruik eenzijdig -
ontworpen voor plaatsing tegen een
wand, staanders verzinkt met slag-
en krasbestendige poedercoating in
RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt
met slag- en krasbestendige
poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 273706



META Stelsysteem-inhaakstelling CLIP

Basisstelling

stelsysteem - grondveld


- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 3000 x 1356 x 636 mm
- veldlast 1900 kg
- vaklast 230 kg
- vak breedte x diepte 1300 x 600 mm
- 7 niveaus met Stalen bodem

- Per 25 mm verstelbaar
- opstelhoek recht
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren en verstevigingstraversen
- constructie van staal
- staanders verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- inhoud levering: basisstelling met 2 staanderframes, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast

Technische details





| | | | |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------------|--|
| meubeltype | stelling | legbord-/niveautype | Stalen bodem |
| stellingtype | systeemstelling | oppervlak legbord | verzinkt // poedercoating |
| stellingsysteem | kliksysteem | oppervlak standaard | verzinkt // poedercoating |
| stellingveld | grondveld | opstelhoek uitrichting | recht |
| materiaal | staal | stabiliteit / versterking / vers | diagonaalschoren // verstevigingstraversen |
| hoogte | 3000 mm | systeemperforatie | 50 mm |
| breedte | 1356 mm | kleur bodem | lichtgrijs // RAL7035 |
| diepte | 636 mm | kleur standaard | lichtgrijs // RAL7035 |
| vaklast | 230 kg | inhoud levering | basisstelling met 2 staanderframes, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod |
| veldlast | 1900 kg | kleur uitvoering | lichtgrijs // RAL7035 |
| legborden / schappen aantal | 7 stuks | levering | voorgemonteerd |
| vakbreedte | 1300 mm | certificering | GS // RAL-keurmerk |
| vakdiepte | 600 mm | garantie | 5 jaar |
| in hoogte verstelbaar legbord | 25 mm | gewicht | 69,5632 kg |
| gebruik | eenzijdig | | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 150070 |  | muurpluggen voor grondstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 150071 | | ankerpluggenset voor grondstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |

| | | |
|--------|---|---|
| 157691 |  | zijwand voor inhaakstelling, hoogte x diepte 3000 x 600 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, massief plaatstaalwand, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 157793 |  | achterwand voor inhaakstelling, hoogte x breedte 3000 x 1300 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, massief plaatstaalwand |
| 158049 |  | zijwand voor inhaakstelling, hoogte x diepte 3000 x 600 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, roosterwand, maaswijdte 50 x 50 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 158628 |  | afschermrooster, voor inhaakstelling, hoogte x diepte 150 x 600 mm, vrijstaand, van staal |
| 158752 |  | scheidingsplaat, voor inhaakstelling, hoogte x diepte 300 x 600 mm, doorgaand |
| 158876 |  | scheidingsplaat, voor inhaakstelling, hoogte x diepte 400 x 600 mm, doorgaand, van staal |
| 158934 |  | scheidingsplaat, voor inhaakstelling, hoogte x diepte 500 x 600 mm, doorgaand, van staal |
| 160721 |  | sokkellijst, voor inhaakstelling, hoogte x breedte 56 x 1300 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs |
| 273717 |  | systeemstelling - aanbouwveld, CLIP, hoogte x breedte x diepte 3000 x 1306 x 636 mm, vaklast 230 kg, 7 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs |
| 273841 |  | legbord voor systeemstelling, breedte x diepte 1300 x 600 mm, voor een vaklast van 230 kg, het legbord wordt met clip-legborddragers bevestigd, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs |
| 475904 |  | systeemstelling - aanbouwveld, CLIP, hoogte x breedte x diepte 3000 x 1006 x 636 mm, vaklast 230 kg, 7 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 203393 |  | verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,44 x 20 m, 2 x 2 treden met antislipprofiel (incl. bordes), onderbouw met 4 geveerde wielen |
| 213058 |  | tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 33 m x 75 mm |
| 215547 |  | veiligheidshandaafroller, Voor bandbreedte 75 mm op 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit |
| 216063 |  | doos extra sterk, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, 3-laags, lengte x breedte x hoogte binnen 410 x 310 x 240 mm |
| 324647 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel |

| | | |
|--------|---|---|
| 526019 |  | wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in staand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder |
| 532431 |  | magazijnstelling - grondveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1056 x 336 mm, vaklast 80 kg, 7 niveaus met legbord, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag |
| 763239 |  | Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten |
| 991754 |  | bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 15 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit |