

## Wilms

### chauffages électriques

CH 5000

Avec 2 niveau(x) de chauffage, hauteur x longueur x largeur 400 x 400 x 230 mm, manutention facile avec poignée de transport, en métal en noir/jaune

Numéro d'article: 274034



Wilms®



### chauffages électriques

- Pour une utilisation en ateliers, pour entrepôts, garages et chantiers
- Avec 2 niveau(x) de chauffage
- Puissance de chauffage 3,3 - 5 kW, puissance de chauffage 285 m<sup>3</sup>/h
- hauteur x longueur x largeur 400 x 400 x 230 mm
- alimentation électrique 400 V/50 Hz
- indice de protection IP20 : corps étrangers > 12,5 mm, pas de protection des eaux
- avec thermostat d'ambiance intégré
- manutention facile avec poignée de transport
- soubassement avec plateforme
- en métal en noir/jaune

## Détails techniques

fournitures de bureau radiateur

indice de protection IP

20 : corps étrangers > 12,5 mm, pas de protection des eaux

type de radiateur	chauffages électriques	matériau	métal
convient pour (secteurs)	ateliers, entrepôts, garages, chantiers	couleur	noir/jaune
Niveaux de chauffage	2	équipement radiateur	thermostat d'ambiance
Puissance de chauffage	3,3-5 kW	poignée	poignée de transport
Capacité d'air	285 m³/h	soubassement	plateforme
hauteur	400 mm	Numéro d'enregistrement DEEE	DE90579767
longueur	400 mm	Type d'appareil DEEE	échangeurs de chaleur CAT 1
largeur	230 mm	Marque selon le registre allemand	Wilms
alimentation	400 V/50 Hz	Poids	6,7 kg

## Cela s'adapte aussi ...

221212		casque de protection, pour 510 - 610 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en blanc
221283		gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille unique
221284		gant de travail, en lin/cuir de bœuf, dos de main en lin, anti-rupture, taille unique
221310		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en orange fluo, taille unique
227889		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 42, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute
526204		pelle polyvalente, pelle en polypropylène, Largeur de travail 250 mm