

## BS-ROLLEN roulette fixe

BS ROLLEN

force 50 kg, avec bandage caoutchouc plein, diamètre x largeur 80 x 25 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en tôle d'acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion, jante avec pare-fils, fixation avec panneau, longueur x largeur 104 x 80 mm



Numéro d'article: 343095

## BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

### Roulette fixe

roulette fixe


- force 50 kg
- avec bandage caoutchouc plein
- non tachant
- Convient pour lisse/plat, rugueux/plat
- diamètre x largeur 80 x 25 mm
- moyeu longueur x Ø 40 x 12 mm
- espacement des trous des vis 76x56/84x64 mm, Ø trou des vis 9 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- jante en tôle d'acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion
- jante avec pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 104 x 80 mm

### Détails techniques




manutention dynamique	roulettes	hauteur totale	105 mm
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	longueur de moyeu	40 mm
modèle	roulette fixe	trou de moyeu	12 mm

charge	50 kg	largeur de roue	25 mm
pneumatique	caoutchouc plein	propriété surface de roulement	non tachant
Ø de roue	80 mm	longueur de plaque	104 mm
matériau de jante	tôle d'acier	largeur de plaque	80 mm
roulement	roulement à rouleaux	distance trou de vis	76x56/84x64 mm
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat	Ø de trou de vis	9 mm
élément de fixation	panneau	surface de jante	galvanisé
conducteur d'électricité	non	surface de boîtier	galvanisé
matériau de boîtier	acier	Poids	0,52 kg
pare-fils	oui		

## Accessoires

343415		roue, force 50 kg, avec bandage caoutchouc plein, diamètre x largeur 80 x 25 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en tôle d'acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion
--------	---	---

## Cela s'adapte aussi ...

400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
438985		roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés