

Rollcart laadbord

draagvermogen 800 kg, laadvlak
lengte x breedte 1000 x 700 mm,
platform van MDF in beuken,
onderstel met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5010
gentiaanblauw

Artikelnummer: 404944



Rollcart Laadbord

Draagvermogen 800 kg

laadbord

- draagvermogen 800 kg
- laadvlak lengte x breedte 1000 x 700 mm
- platform van MDF in beuken
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- staalconstructie, gelast

Technische details

transporttoestel	transportwagen	banden	massief rubber
type wagen	laadbord	materiaal	staal
draagvermogen	800 kg	materiaal verwerking	gelast
constructies	geen	euronorm	nee
lengte laadvlak	1000 mm	wagen uitrusting	excl. uitrusting
breedte laadvlak	700 mm	stuurstang	nee
materiaal platform	MDF	wielstand	rechthoekig
kleur platform	beuken	oppervlak	m. poedercoating
lengte	1000 mm	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
breedte	700 mm	gewicht	41 kg

Gerelateerde Producten

404950



hefroller voor laadbord, draagvermogen 800 kg, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, 2 wielen, met massief rubber-banden