

BS-ROLLEN

wiel

draagvermogen 800 kg, banden polyurethaan, diameter x breedte 150 x 50 mm, naaf met kogellager, naaf lengte x Ø 60 x 25 mm, velg van gietijzer

Artikelnummer: 502894



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Zwaarlastwiel

Wiel

wiel

- draagvermogen 800 kg
- banden polyurethaan
- diameter x breedte 150 x 50 mm
- naaf met kogellager
- naaf lengte x Ø 60 x 25 mm
- velg van gietijzer
- velg zonder draadvangkappen

Technische details

transporttechniek	wielen	geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen
roltype	zwaarlastwiel	elektrisch geleidend	nee
bouwmodel	wiel	rem	zonder
draagvermogen	800 kg	draadvangkappen	nee
banden	polyurethaan	naaflengte	60 mm
wiel-Ø	150 mm	naafboorgat	25 mm
materiaal velg	gietijzer	wielbreedte	50 mm
wiellager	kogellager	gewicht	2,819 kg

Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken