

BS-ROLLEN

wiel

draagvermogen 450 kg, diameter x breedte 125 x 50 mm, naaf lengte x Ø 60 x 20 mm, met polyurethaan-banden, naaf met kogellager, velg van aluminium

Artikelnummer: 503641



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Wiel




wiel

- draagvermogen 450 kg
- diameter x breedte 125 x 50 mm
- naaf lengte x Ø 60 x 20 mm
- met polyurethaan-banden
- geluiddempend
- naaf met kogellager
- velg van aluminium
- velg zonder draadvangkappen

Technische details

transporttechniek	wielen	elektrisch geleidend	nee
roltype	transporttoestelwiel	rem	zonder
bouwmodel	wiel	draadvangkappen	nee
draagvermogen	450 kg	naaflengte	60 mm
banden	polyurethaan	naafboorgat	20 mm
wiel-Ø	125 mm	wielbreedte	50 mm
materiaal velg	aluminium	loopvlak eigenschap	geluiddempend
wiellager	kogellager	gewicht	0,76 kg
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen,		

Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken