

Moravia protège-câbles MORION

MORAVIA
kompetent und fair

Pour vitesses < 10 km/h, élément de base, largeur x profondeur 1200 x 210 mm, hauteur de passage 65 mm, en caoutchouc recyclé en jaune, 3 goulottes, 2 x 20 mm, 1 x 45 mm



Numéro d'article: 529662



Moravia Protège-câbles faible largeur MORION

protège-câbles




- Pour vitesses < 10 km/h
- élément de base
- largeur x profondeur 1200 x 210 mm
- hauteur de passage 65 mm
- en caoutchouc recyclé en jaune
- équipé de dessous avec lèvres en caoutchouc antidérapantes
- 3 goulottes, 2 x 20 mm, 1 x 45 mm

Détails techniques





sécurisation de la circulation	équipement de sécurité	matériau ralentisseur	caoutchouc recyclé
équipement de sécurité	protège-câbles	couleur d'élément	jaune
vitesse max.	10 km/h	équipement ralentisseurs	dessous avec lèvres en caoutchouc antidérapantes
élément	élément de base	nombre de goulottes	3 goulottes
largeur	1200 mm	dimensions goulotte	2 x 20 mm, 1 x 45 mm

profondeur	210 mm	Poids	14 kg
hauteur de passage	65 mm		

Accessoires

230020		kit de rampes fauteuil roulant pour protège-câbles, hauteur x largeur x profondeur 75 x 440 x 744 mm, hauteur de passage 75 mm, en caoutchouc recyclé en bleu
230021		protège-câbles, élément croisé, largeur x profondeur 740 x 597 mm, hauteur de passage 75 mm, en caoutchouc dur en jaune/noir, 3 goulottes, 2 x 68 mm, 1 x 55 mm
529663		protège-câbles, Pour vitesses < 10 km/h, élément de base, largeur x profondeur 1200 x 210 mm, hauteur de passage 65 mm, en caoutchouc recyclé en noir, 3 goulottes, 2 x 20 mm, 1 x 45 mm

Cela s'adapte aussi ...

106475		dérouleur de tuyaux, boîtier plein, longueur de tuyau 12 m, pour air comprimé, 20 bar, DN 6
142092		limiteur de hauteur, longueur x diamètre 950 x 100 mm, en plastique coloris rouge/blanc, réfléchissant
148972		ralentisseur de circulation automobile, hauteur x diamètre 70 x 500 mm, en plastique recyclé en jaune
505094		miroir spécifique, diamètre 600 mm, visibilité maximale 4 m, miroir en verre acrylique, cadre en plastique coloris noir/jaune