

VARIOfit sledesteekwagen

draagvermogen 250 kg, steekplaat
breedte x diepte 480 x 300 mm,
onderstel met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5010
gentiaanblauw, wielen met massief
rubber-banden op kunststof-velg

Artikelnummer: 531487



VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Steekwagen met sleden

extra grote schop

sledesteekwagen



- draagvermogen 250 kg
- steekplaat breedte x diepte 480 x 300 mm
- hoogte x breedte 1315 x 570 mm
- constructie van staal (gelast)
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- met bescherming tegen letsel door veiligheidsgrepen van zeer robuust kunststof
- wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg
- wiel Ø 260 mm
- wielnaaf met kogellager

- 12 jaar garantie



Technische details

transporttoestel	transportwagen	trapslede	ja
type kar	sledesteekwagen	banden	massief rubber
draagvermogen	250 kg	wiellager	kogellager
breedte schep	480 mm	wiel-Ø	260 mm
diepte schep	300 mm	materiaal velg	kunststof
materiaal	staal	veiligheidsgreep	ja
materiaal verwerking	gelast	hoogte	1315 mm
oppervlak	m. poedercoating	breedte	570 mm
kleur	gentiaanblauw // RAL5010	garantie	12 jaar
in-/uitklapbaar	nee	gewicht	24 kg

Gerelateerde Producten

202871		sleden voor sledesteekwagen, van kunststof
500327		handgrepen voor stapelsteekwagen, met veiligheidsbeugel, van kunststof

Dit past ook bij ...

149740		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 320 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/blauw, Wanden gesloten, bodem gesloten
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm