

## hofs dossierstelling - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 2550 x 1000 x 600 mm, veldlast 720 kg / vaklast 90 kg, 8 niveau(s) met legborden van hoogwaardig dun plaatstaal, waarvan 1 afdeklegbord / 7 ordnerhoogtes voor 96 ordners, waarvan 1 afdeklegbord, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs



hofs  
REGALSYSTEME



Artikelnummer: 716523



## hofs Dossier-schroefstelling

### Aanbouwstelling

dossierstelling - aanbouwveld

- Geschikt voor archiefruimtes
- schroefstelsysteem
- hoogte x breedte x diepte 2550 x 1000 x 600 mm
- veldlast 720 kg / vaklast 90 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 600 mm
- 8 niveau(s) met legborden van hoogwaardig dun plaatstaal, waarvan 1 afdeklegbord / 7 ordnerhoogtes voor 96 ordners
- niveaus met ?
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte



mogelijk

- constructie van staal
- staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
- inhoud levering: aanbouwstelling met 2 staanders, aantal niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (H44)
- 5 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
- montage-instructie: De profielen worden verbonden met de legborden middels schroeven, gedeeltelijk versterkt met hoekplaten

## Technische details

|                                |   |                     |  |
|--------------------------------|---|---------------------|--|
| meubeltype                     | stelling  | dekvloer            | ja   |
| stellingtype                   | dossierstelling   | vakbreedte          | 1000 mm  |
| stellingsysteem                | schroefstelsysteem  | vakdiepte           | 600 mm   |
| stellingveld                   | aanbouwweld   | ordnercapaciteit    | 96 stuks   |
| geschikt voor (branches)       | archiefruimtes  | kleur standaard     | lichtgrijs // RAL7035                                      |
| hoogte                         | 2550 mm   | kleur bodem         | lichtgrijs // RAL7035                                      |
| breedte                        | 1000 mm   | veldlast            | 720 kg   |
| diepte                         | 600 mm  | oppervlak legbord   | verzinkt // m. kunststof coating                           |
| legborden / schappen aantal    | 8 stuks   | oppervlak standaard | verzinkt // m. kunststof coating                           |
| ordnerhoogtes                  | 7 stuks   | kleur uitvoering    | lichtgrijs // RAL7035                                      |
| vaklast                        | 90 kg   | inhoud levering     | aanbouwstelling met 2 staanders, aantal niveaus zie aanbod |
| legbord-/niveautype            | plaatstalen legbord   | levering            | gedemonteerd   |
| legborden / niveaus uitrusting | midden-aanslagranden // legbordrand aan de zijkant // veiligheidsrand | certificering       | GS // RAL-keurmerk   |
| gebruik                        | tweezijdig  | garantie            | 5 jaar   |
| materiaal                      | staal   | gewicht             | 49,9 kg  |
| stelling uitrusting            | legborden   |                     |  |





## Gerelateerde Producten

716567



legbord voor dossierstelling, breedte x diepte 1000 x 600 mm, voor een vaklast van 90 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

## Dit past ook bij ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 213052 |  | tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm  |
| 217213 |  | EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken   |
| 231461 |  | in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem |
| 991798 |  | bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit  |