

## Moravia aanrijdbeschermingsbeugel BLACK BULL

geschikt voor binnen, hoogte x breedte 1200 x 750 mm, van staal met slijtvaste kunststof coating in geel/zwart, voor vastschroeven aan bodemplaat

Artikelnummer: 882599



## Moravia Aanrijdbeschermingsbeugel BLACK BULL

aanrijdbeschermingsbeugel



- geschikt voor binnen
- hoogte x breedte 1200 x 750 mm
- buisdiameter 76 mm
- wanddikte 3 mm
- van staal met slijtvaste kunststof coating in geel/zwart
- voor vastschroeven aan bodemplaat

### Technische details

afbakening en verkeer	veiligheidsuitrusting	wanddikte	3 mm
veiligheidsuitrusting	aanrijdbescherming	buisvorm	rond
type aanrijdbescherming	aanrijdbeschermingsbeugel	bevestigingstype	om vast te schroeven
plaats van toepassing	binnen	materiaal	staal
hoogte	1200 mm	oppervlak	kunststof coating

			aanrijdbescherming
breedte	750 mm	kleur aanrijdbescherming	geel/zwart
diameter buis	76 mm	gewicht	19,2 kg

## Gerelateerde Producten

101604		speciale pluggen voor zuilbescherming, met schroeven
214657		veerelement voor anti-ramsysteem, hoogte x breedte x diepte 50 x 146 x 166 mm, kan tot maximaal 10° worden gekanteld, van polyurethaan in zwart

## Dit past ook bij ...

141906		vanrail, geschikt voor binnen, hoogte x lengte x diepte 150 x 800 x 100 mm, van staal met slijtvaste kunststof coating in geel, voor vastschroeven
208495		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 2000 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder/snij-inrichting, 2 legborden, 8 steekbeugels
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
523822		set vloermarkerapparaten, set bestaande uit: 1 markeerapparaat, 1 slagsnoer, 1 accessoire, 1 blik markeerpoeder, 1 parkeerplaatsschema, lijnbreedte 30 - 100 mm
527237		Vuilniszakstandaard voor grote zakken, 1 zakhouders voor telkens 2500 l zakken, hoogte x breedte x diepte 1170 - 2020 x 1100 x 640 - 1080 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5012 lichtblauw, onderbouw 4 wielen