

fetra hydraulische machineheffer

heflast 5000 kg, hefgedeelte met klauw 25 - 230 mm, in elke positie inzetbaar, aangezien behuizing 360° draaibaar

Artikelnummer: 983064



fetra
Transportgeräte

2 YEARS
WARRANTY

fetra Hydraulische krik

Hefvermogen 5 t

hydraulische machineheffer

- heflast 5000 kg
- hefgedeelte met klauw 25 - 230 mm
- hefgedeelte met kopplaat 368 - 573 mm
- hydraulisch systeem met overdrukventiel en nauwkeurig instelbare neerlaatsnelheid
- in elke positie inzetbaar, aangezien behuizing 360° draaibaar
- gewicht 25 kg
- hendel afneembaar
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- 2 jaar garantie

Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	materiaal	staal
hijswerktuigtype	hydraulische machineheffer	oppervlak	m. poedercoating
heflast	5000 kg	kleur	briljantblauw // RAL5007
hefgedeelte met klauw	25-230 mm	garantie	2 jaar
hefgedeelte met kopplaat	368-573 mm	gewicht	25 kg

