

## table élévatrice mobile

force 150 kg, plateforme longueur x largeur 700 x 450 mm, cisaille simple en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir/jaune



Numéro d'article: 999348



## Chariot de table élévatrice

### Force 150 kg

table élévatrice mobile

- force 150 kg
- plateforme longueur x largeur 700 x 450 mm
- en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite
- exécution de la levée manuellement par pédale
- cisaille simple en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir/jaune
- structure acierrigide
- avec poignée en RAL9005 noir foncé
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes avec bandage polyuréthane
- poids 41 kg
- 2 années de garantie

## Détails techniques

appareil de levage	table élévatrice	matériau de plateforme	acier
type de table élévatrice	table élévatrice mobile	soubassement	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
charge	150 kg	matériau de roulettes	polyuréthane

longueur de plateforme	700 mm	longueur	950 mm
largeur de plateforme	450 mm	fonction de pesage	non
hauteur de levage (min.)	265 mm	surface de plateforme	finition peinture époxy
hauteur de levage (max.)	755 mm	couleur de la plateforme	gris anthracite // RAL7016
modèle de ciseaux	cisaille simple	surface de ciseaux	finition peinture époxy
commande de levage	manuellement par pédale	couleur des ciseaux	noir/jaune
commande du mécanisme de rouleme	manuel	Couleur d'étrier	noir foncé // RAL9005
poignée	poignée	garantie	2 années
matériau	acier	Poids	41 kg