


# FFP SC Stecker / Connector

Ausführung / version  
250/900 µm




Sichtfenster / Inspection window

Ausführung / version  
2000



Ausführung / version  
3000



Bestell-Nr. Order no	Stecker Plug	Farbe Colour	Faser Fiber	für Kabel-Ø for cable Ø [µm]	Verpackungsmenge Packaging unit
J08080F0000	SC/APC	grün	OS2	250/900	12
J08080F0001	SC/PC	blau	OS2	250/900	12
J08080F0002	SC/PC	türkis	OM3	250/900	12
J08080F0003	SC/APC	grün	OS2	2000	10
J08080F0004	SC/PC	blau	OS2	2000	10
J08080F0005	SC/PC	türkis	OM3	2000	10
J08080F0006	SC/APC	grün	OS2	3000	10
J08080F0007	SC/PC	blau	OS2	3000	10
J08080F0008	SC/PC	türkis	OM3	3000	10

## Verpackung / Packing

10 Stück im wiederverschließbaren PE-Beutel / 10 pcs in reusable PE-bag  
12 Stück in wiederverschließbarer Kartontage / 12 pcs in reusable carton

120 x 170 mm  
115 x 134 x 38 mm

## Technische Daten / Technical Data

Stecker-Bauformen	Nach IEC 61754-4 / acc. to IEC 61754-4	Intermateability
Fasern	E9/125 OS2 G50/125 OM3	Internal fibers
<b>Werkstoffe</b>		<b>Materials</b>
Gehäuse	Kunststoff / plastic	Housing
Ferrule	Zirkoniakeramik / zirconia ceramic	Ferrule
<b>Optische Eigenschaften</b>		<b>Optical characteristics</b>
Dämpfungsänderung	<0,1dB typ. nach 500 Steckungen / <0,1dB typ. after 500 matings	Change in loss
<b>Singlemode</b>		<b>Single mode</b>
Einfügedämpfung	0,2 dB typ. (PC) / 0,5 dB max. (PC) 0,3 dB typ. (APC) / 0,75 dB max. (APC)	Insertion loss
Rückflußdämpfung	55 dB typ. (PC), 40 dB min. (PC) 60 dB typ. (APC), 50 dB min. (APC)	Return loss
<b>Multimode</b>		<b>Multi mode</b>
Einfügedämpfung	0,1 dB typ., 0,3 dB max.	Insertion loss
Rückflußdämpfung	35 dB typ., 22 dB min.	Return loss
<b>Thermische und klimatische Eigenschaften</b>		<b>Thermal and climatic characteristics</b>
Betriebstemperatur <sub>Ader</sub>	-40°C to +75°C	Operating temperature <sub>fiber</sub>
Betriebstemperatur <sub>Kabel</sub>	-25°C to +75°C	Operating temperature <sub>cord</sub>
<b>Sonstiges</b>		<b>Miscellaneous</b>
Konformitäten	REACH, RoHS	Conformities
Lieferumfang	VPE Feldkonfektionierbarer Stecker / PU field installable plug Montageanleitung / assembling manual Bei 250/900 Variante zusätzlich 12x Schlauch für 250 µm / For 250/900 variant additionally 12x tube for 250 µm / for 250	Scope of delivery
Diagnosehilfe	Sichtfenster / Inspection window	Diagnostics tool
Verwandtes Zubehör	Montagehilfe / assembly guide SC [N04100A0046] Toolkit Basic [N84000F0002] Toolkit Essential [N84000F0001] Toolkit Advanced [N84000F0000]	Related accessories