

Hymer Industrie-Stehleiter 6026

Aufstieg einseitig, 7
Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest),
Standhöhe 1,6 m, Podest Breite x
Tiefe 250 x 250 mm, Holmlänge 2,45
m, aus Aluminium

Artikelnummer: 147664



HYMER



Hymer Industrie-Stufenleiter 6026

Ausführung D, A, CH, F

Industrie-Stehleiter

- Länder-Ausführung D, A, CH, F
- Aufstieg einseitig
- 7 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
- Standhöhe 1,6 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 3,1 m
- Reichhöhe 3,6 m
- Stufentiefe 80 mm
- Holmlänge 2,45 m
- Stufen-Holm-Verbindung 8-fach vernietet
- Sichere Anwendung durch D-Holm-Konzept für extra hohe Stabilität
- mit praktischer Ablageschale und Eimerhaken



- rutschfeste Leiterfüße am Holmende
- aus Aluminium
- aufgestellt Höhe x Breite 2250 x 550 mm
- Gewicht 9,4 kg
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	Breite	550 mm
Leitertyp	Industrie-Stehleiter	klappbar	ja
Ländervariante	Ausführung D, A, CH, F	fahrbar	nein
Material	Aluminium	Sprossen-/Holmverbindung	8-fach vernietet
Nutzung	einseitig	Sicherheitsausstattung Leiter	D-Holm-Konzept für extra hohe Stabilität
Holmlänge	2,45 m	Sicherheitsbügel	nein
Standhöhe	1,6 m	Spreizsicherung	nein
Breite Podest	250 mm	Leiter Ausführung	zweiteilig
Tiefe Podest	250 mm	Leiter Ausstattung	Ablageschale und Eimerhaken
Arbeitshöhe	3,1 m	Ablageschale	ja
Reichhöhe	3,6 m	Treppengängig	nein
Stufen Anzahl	7	Unterbau	rutschfeste Leiterfüße
Stufen-/Sprossentyp	Riffelblechstufe(n)	Garantie	10 Jahre
Tiefe Stufen	80 mm	Gewicht	9,4 kg
Höhe	2250 mm		

Zubehör

147605		Ersatzteil, Für Industrie-Stehleiter
147610		Ersatzteil, Für Stufenstehleiter

Dazu passt auch ...

149272		Prüfplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Durchmesser 30 mm, in Jahresfarbe
215546		Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 38 - 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß
221260		Schiebebügelwagen, Traglast 150 kg, Länge x Breite 740 x 480 mm, Plattform aus Stahl mit Anti-Rutschmatte, Aufbau Schiebebügel, Schiebebügel klappbar, 2 Lenk- und 2 Bockrollen
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9

523826	 A set of four metal chain stands connected by a chain, with red and white posts.	Kettenständer-Set, Set bestehend aus: 4 Kettenständer, 6 m Kette, Pfosten Durchmesser 48 mm, Pfosten in rot/weiß, in rot/weiss
528920	 A roll of brown covering fleece material.	Abdeckvlies, Länge x Breite 50 x 1 m, Stärke 235 g/m ² , Aus Vlies/PE