

VARIOfit Etagenwagen

Traglast 200 kg, mit 3 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 600 x 400
mm, Plattform aus Holz mit
Abrutschwinkel (Überstehend), 2
Böden geneigt, Maßlich auf
Euronorm-Behälter abgestimmt,
Gestell mit schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in RAL5010
Enzianblau, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 203168



VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Beistellwagen

für Euronorm-Behälter

Etagenwagen

- Traglast 200 kg
- mit 3 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm
- Plattform aus Holz mit Abrutschwinkel (überstehend)
- 2 Böden geneigt
- Maßlich auf Euronorm-Behälter abgestimmt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- Höhe x Länge x Breite 1185 x 455 x 815 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 125 mm

- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Kugellager
- Lenkrollen mit EasySTOP
- Radanordnung rechteckig
- 12 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Bereifung	TPE
Wagentyp	Etagenwagen	Durchmesser Rad	125 mm
Traglast	200 kg	Radlager	Kugellager
Euronorm	ja	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit EasySTOP
Ladeflächenlänge	600 mm	elektrisch leitend	nein
Ladeflächenbreite	400 mm	Material	Stahl
Etagen Anzahl	3 Stück	Material Verarbeitung	verschweißt
Etagenausrichtung	neigbar	Aufbauten	keine
Böden / Ebenen Ausstattung	Abrutschwinkel Überstehend	Wagen Ausstattung	ohne Ausstattung
Höhe	1185 mm	klappbar	nein
Länge	455 mm	Radanordnung	rechteckig
Breite	815 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Etagentyp	Holzplatte	Farbe	enzianblau // RAL5010
Material Plattform	Holz	Garantie	12 Jahre
Plattform Ausführung	2 Böden geneigt	Schiebebügel Anzahl	1 Stück
Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen	Gewicht	31 kg

Dazu passt auch ...

208490		Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel
215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505112		Hallenmarkeifarbe, Standardfarbe, in RAL1003 Signalgelb, Inhalt 5 l
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm

510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
528958		Auftragsplaner, 10 Fächer, Höhe x Breite 1282 x 554 mm, Ablage(n) aus Kunststoff in grau