

IDEAL Health

Luftreiniger

AP 25

Für Raumgrößen von 15 - 35 m²,
Reinigungsleistung bis zu 250 m³/h,
HEPA Feinstaub- und Aktivkohlefilter,
Bedienung per Bedienelement, mit 4
Lüfterstufen, Geräuschpegel von 25 -
57 dB, Höhe x Breite x Tiefe 452 x 351
x 223 mm

Artikelnummer: 228021



IDEAL Health Luftreiniger AP 25

ideal für Raumgrößen von 15 - 35 m²


Luftreiniger

- Für Raumgrößen von 15 - 35 m², Reinigungsleistung bis zu 250 m³/h
- Schützt vor Feinstaub, Allergenen, Bakterien, Viren, Aerosolen, Schimmelsporen, Zigarettenrauch, Abgasen, chemische Dämpfen und Gerüchen
- HEPA Feinstaub- und Aktivkohlefilter
- Funktionen: 3-stufiger Automatikmodus, Nachtmodus, Turbomodus, PM2.5-Anzeige, intelligente Sensorik
- Bedienung per Bedienelement
- mit 4 Lüfterstufen, Geräuschpegel von 25 - 57 dB
- Höhe x Breite x Tiefe 452 x 351 x 223 mm
- Leistung 7 - 55 W
- für den medizinischen Bereich gemäß VDI Richtlinie 6022




Technische Details

Bürohelfer	Luftreiniger	Höhe	452 mm
Schutz vor	Feinstaub, Allergenen, Bakterien, Viren, Aerosolen, Schimmelsporen, Zigarettenrauch, Abgasen, chemische Dämpfen und Gerüchen	Breite	351 mm
Filtertyp	HEPA Feinstaub- und Aktivkohlefilter	Tiefe	223 mm
für Raumgröße	15-35 m ²	Leistung	7-55 W
Reinigungsleistung	250 m ³ /h	Zertifizierung	für den medizinischen Bereich gemäß VDI Richtlinie 6022
Lüfterstufen	4	WEEE-Registrierungsnummer	DE12444871
Luftreiniger Funktion	3-stufiger Automatikmodus, Nachtmodus, Turbomodus, PM2.5-Anzeige, intelligente Sensorik	WEEE-Geräteart	Großgerät KAT 4
Geräuschpegel	25-57 dB	Marke laut EAR-Register	IDEAL Health
Bedienung	Bedienelement	Gewicht	7 kg
Allergikergeeignet	ja		

Zubehör

228024		Filterset, für Luftreiniger, HEPA Feinstaub- und Aktivkohlefilter
--------	---	---

Dazu passt auch ...

147079		Magnet-Haftband, Länge x Breite 1000 x 15 mm, Oberfläche: beschriftbar und trocken abwischbar, in grau
217255		Sicherheitsschere, Klingenlänge 56 mm
218292		Klapprahmen, schwer entflammbar nach B1, Höhe x Breite x Tiefe 327 x 240 x 12 mm, Format DIN A4, Rahmen aus Aluminium eloxiert in silber, Profilstärke 25 mm