

Concido Pendel Wit 5260lm 3000K Ra>80 Niet dimbaar

Artikelcode: 8246087009
 EAN: 5703821169448
 Vervangt: 8246079693



Elektrisch

System wattage: 57W
 Spanning: 220-240V
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 42, B16: 67, C10: 68, C16: 108

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 5260lm
 Werkzaamheid: 92 lm/W
 Kleurtemperatuur: 3000K
 Kleurweergave (CRI): Ra>80
 MacAdams factor: SDCM: 3
 levensduur: L70/B50>50,000
 Lichtverdeling: Direct/Indirect 75/25%
 Optiek: Opaal glas
 UGR: UGR<22

Controle/dimmen

Type: Niet dimbaar

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I

Energie en goedkeuringen

Bevat enn lichtbron met energieklasse: D

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
 Kleur: Wit (RAL 9010 met 25% glans)

Montage/Aansluiting


Montage: Ophanging, Binnen
 Kabel: Cable 4x0,75mm² 5,0m white

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 645
 Diameter (mm) D: 292
 Gewicht (kg) bruto/netto: 7.3 / 7.1

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 392 x 392 x 675



5 7 0 3 8 2 1 1 6 9 4 4 8