


Synergy 21 LED Retrofit E27 Tropfenlampe G45 ww 1 Watt für Lichterkette



kWh/1000h:	1,00
Lumen:	71
Watt:	1,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	15000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



G45 E27 Kunststoff Bulb warm weiss
120° Abstrahlwinkel
AC 230V/50-60Hz
Lichtfarbe: 3000K
Lumen: 71
1 Watt
Höhe: 65mm (mit Sockel)
Durchmesser: 45mm

Bitte beachten Sie, dass die Synergy21 LED Retrofit Leuchtmittel nur bei einer Betriebstemperatur zwischen -10 bis +50°C betrieben werden dürfen. Bei Abweichungen kann die Lebensdauer der LED's nicht garantiert werden!
Energieeffizienzklasse: A++
kWh/1000h: 1

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120
CRI:	80
Dimmbar:	nein

Merkmal	Wert
Lichtfarbe:	warmweiss
Lichtfarbe in Kelvin:	3000
Lumen:	71
Sockel:	E27
Gewicht:	0.005 Kg
Garantie:	12.00 Monate

Zubehör

Art.-Nr.	Name
111328	Synergy 21 LED Fassung E27 100cm blau
111332	Synergy 21 LED Fassung E27 100cm gelb
111327	Synergy 21 LED Fassung E27 100cm orange