


Ø 2 mm-Referenzleitung mit Hakenklemme GH284

Ø 2 mm-Referenzleitung mit Hakenklemme.




Bestell-Nr.	Typ	Bemessungsspannung	Leitungsquerschnitt		Länge [cm]	Farbe
68.9519-01521	GH284	1000 V, CAT III (600 V, CAT IV)	0,50 mm ²	SIL CE cUL US UK CA	015	21

Referenzleitung GM284

Hochflexible Referenzleitungen mit PVC- oder Silikon-Isolierung. Eine Seite 90° ab-

gewinkelter Ø 2 mm-Stecker mit starrer Iso-
lierhülse, andere Seite Krokodilklemme mit

allseitiger Isolierung und gezahntem Maul
mit Feindrahtfläche.



Bestell-Nr.	Typ	Bemessungsspannung	Leitungsquerschnitt		Länge [cm]	Farbe
68.9517-02521	GM284	1000 V, CAT III (600 V, CAT IV)/10 A	0,50 mm ²	SIL CE cUL US UK CA	025	21