

## PRODUKTDETAILS

Artikel: 19030253



**Signalleuchte, M6,  
Innenreflektor, hochglanz, 12V  
DC, rot**

### Beschreibung

Bezeichnung: Signalleuchte, M6, Innenreflektor,  
hochglanz, 12V DC, rot

Hersteller: CML Technologies GmbH & Co. KG

### Optische Eigenschaften

Farbe: rot

Signalgebertyp: Standard

Dominante Wellenlänge: 625 nm

Typ. Lichtstärke: 13 mcd (bei DC Stromstärke)

### Elektrische Eigenschaften

Spannung: 12 V

Spannungsart: DC

Spannungstoleranz: 10 %

DC Stromstärke: 20 mA

Anschlussbelegung: Messingflachstecker = Anode,  
verzinnter Flachstecker = Kathode

### Mechanische Eigenschaften

W Schutzart: IP40

Material Kunststoff: Makrolon 2805

Anzahl LEDs: 1

Anzahl der Chips: 1

Max. Frontplattenstärke: 8 mm

Einbauart: Mit Reflektor

Reflektortyp: Innenreflektor

Reflektorfarbe: Seidenglanz

Reflektormaterial: Metall

W Gewindegröße: M6

Linsentyp: Rund

Linsenfarbe: rot

Linsengröße: 3 mm

Linsenoberfläche: diffus

Anschlußtyp: Steckkontakt 2,0mm x 0,5mm

Anschlußbelegung: 2

