



Hauptmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Lexium SD2
Produkt- oder Komponententyp	Motor, Motion Control
Kurzbezeichnung des Geräts	BRS2
Motorotyp	2-phasiger Schrittmotor

Zusatzmerkmale

Max. mechanische Geschwindigkeit	1800 U/min
Versorgungsspannungsgrenzen	12...48 V DC
Montagehalterung	Flansch
Motorflanschgröße	42,3 mm
Länge	48 mm
Anzahl der Motorstufen	3
Zentrieren des Bunddurchmessers	22 mm
Zentrierbundtiefe	2,03 mm
Anzahl der Montagebohrungen	4
Durchmesser der Montagebohrungen	3 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen	43,84 mm
Elektrische Verbindung	Loser Leiter
Haltebremse	Ohne
Wellenende	Glatte Welle
Zweite Welle	Ohne zweites Wellenende
Wellendurchmesser	5 mm
Wellenlänge	21,85 mm
Haltemoment	0,53 Nm
Rotorträgheit	0,082 kg.cm ²
Auflösung	200 Schritte Anzahl an vollen Schritten pro Umdrehung 1,8 ° Schrittwinkel
[In] Bemessungsstrom	1,5 A
Widerstand	2 Ohm (Wicklung)

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...70 °C
Betriebshöhe	<= 1.000 m ohne Deklassierung
Relative Feuchtigkeit	15...85 % ohne Kondensation
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC/EN 60034-1
Temperaturklasse	B Wicklung entspricht IEC/EN 60034-1

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	20 cm
VPE 1 Breite	25,5 cm
VPE 1 Länge	32,5 cm
VPE 1 Gewicht	402 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	20 cm
VPE 2 Breite	25,5 cm
VPE 2 Länge	32,5 cm
VPE 2 Gewicht	8,04 kg
VPE 3 Art	S06
VPE 3 Menge	160
VPE 3 Höhe	73,5 cm
VPE 3 Breite	60 cm
VPE 3 Länge	80 cm
VPE 3 Gewicht	77,32 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------