



Einbaustrahler, GX5,3

Artikel-Nr. 20355680

Einbaustrahler, GX5,3, silber, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Decken-einbauAusführung: GX5,3, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 50W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtfarbe: weiß, Verstellbarkeit: schwenkbar, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät .

Artikel-Nr.	20355680
Stand:	26.10.2021 03:15

Farbe	silber
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium
Ausführung	GX5,3
Leistung	max. 50 W
Leuchtmittel	Für LED-Retrofit-Lampe
Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät
Einbaudurchmesser	74 mm

Einbautiefe	55 mm
Spannung	12V
Schutzart raumseitig	IP20
Schutzklasse	III
Sprengring	ohne Sprengring
Verstellbarkeit	schwenkbar
Schwenkwinkel	40 °
Schaltungsart	Parallelschaltung