



Hohlwand IT-Gerätedose

Art. Nr.: 7360051

Typ: E5100

Hohlwand IT-Gerätedose für die fachgerechte Installation von Netzkabeln gemäß DIN EN 50173

Technische Daten

Abmessungen

Durchmesser:	68mm
Höhe:	
Breite:	
Tiefe:	60mm

Werkstoff

Dose:	PP-C Flamm; TPE-S Flamm
Kasten:	-
Deckel:	-

Umgebungstemperaturen

Umgebungstemp. (minimal):	-25°C
Umgebungstemp. (maximal):	40°C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35°C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig):	90%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C:	50%

Eigenschaften

Montageart:	HW
Farbe:	blau/grau
Leiterquerschnitt:	max 1,5mm ²
Anreihbar:	Ja
Leitungseinführungen:	2x Netzwirkabel 1x Leitung
Leitungsrückhalt:	Ja
Fräßloch:	68mm
Geeignet für Wandstärke:	5-25mm

plombierbar:	-
Bemessungsspannung:	400V
Schwermetallfrei:	Ja
PVC frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Halogenfrei:	-
Schutzart:	IP30
Witterungsbeständig:	-
Reach:	Ja
Rohs:	Ja
VDE:	VDE
DIN EN 60670-1(VDE 0606-1); DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)	
CE:	Ja

Glühdraht geprüft:	850°C
--------------------	-------

-