

# Schlagschrauber 1 1/2"

## 3955B2Ti

Druckluft-Schlagschrauber 1 1/2" Titanium



1 1/2" Druckluft-Schlagschrauber Ingersoll Rand 3955B2Ti, Nm max. 6779, für schwerste Arbeiten.

- Titanium-Technologie, kräftig, haltbar und leicht.
- Stärkster und haltbarster Mechanismus.
- Herausragende Leistung dank 7-Lamellen-Motor.
- Bias Leistungsverstärkung beim Lösen.
- Mit Bronze-Endplatten für ultimative Korrosions- und Verschleißbeständigkeit.

### Technische Daten

Antriebsvierkant (Zoll)	1
Max. Drehmoment (Nm)	6779
Arbeitsdrehmoment (Nm)	2170-5630
Anschlussgewinde (Zoll)	1/2
Freie Drehzahl (1/min)	2750
Gewicht (kg)	15,7
Gesamtlänge (mm)	423
Mindestschlauchweite (mm)	19
Luftverbrauch (l/min)	2220
Schlagzahl (1/min)	700
Steckschlüsselsicherung am Vierkant	Durchgangsbohrung
Geräuschpegel (dB(A))	102
Totmannschalter	ja

## 3955B2Ti

Druckluft-Schlagschrauber 1 ½" Titanium



112-060

Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 1  
1/2" - normale Ausführung - SW  
60mm



112-080

Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 1  
1/2" - normale Ausführung - SW  
80mm



112-100

Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 1  
1/2" - normale Ausführung - SW  
100mm