


Stiftsa.schiene kompakt, 10mm<sup>2</sup> N (Farbe blau) LS 1/N 1 TE  
berührungssicher Farbe blau 1m schneidbar



Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Stiftsammelschiene
Ausführung des Produkts	10mm <sup>2</sup> , 1p, 60TE, Kompakt (blau), schneidbar
Allgemeine technische Daten	
Phasenzahl	1
Querschnitt	10 mm <sup>2</sup>
Betriebsspannung / Bemessungswert / maximal	230 V
Strom	
Dauerstrom / Bemessungswert	63 A
Eignung	
Eignung zum Zusammenwirken	
• Geräte mit Hilfsschalter	Nein
• Geräte mit N-Leiter	Ja
Produktdetails	
Produkteigenschaft / elektrisch isoliert	Ja
Anzahl	

Anzahl der Geräte / geeignet zum Anbau	60
--	----

## Anschlüsse

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Stift
---	-------

## Mechanischer Aufbau

Teilungsmaß	18 mm
Höhe	10,5 mm
Breite	4,5 mm
Länge	1 006 mm
Nettogewicht	143 g

## Approbationen Zertifikate

<b>allgemeine Produktzulassung</b>	<b>Konformitätserklärung</b>
------------------------------------	------------------------------

[Sonstige](#)



## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5ST3787-0>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5ST3787-0>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5ST3787-0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3787-0)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

