



Abbildung ähnlich

MLFB-Bestelldaten

6SL3255-0AA00-4HA1

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bildschirm

Ausführung des Displays	LCD Farbe
Bildschirmauflösung	320 x 240 Pixel

Mechanische Daten

Nettogewicht	0,72 kg (1,60 lb)
--------------	-------------------

Maße

Breite	70,0 mm (2,76 in)
Höhe	195,00 mm (7,68 in)
Tiefe	37,58 mm (1,48 in)

Schutzart	IP20 / UL open type
-----------	---------------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur während

Betrieb	0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
---------	-----------------------------

Lagerung	-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
----------	-------------------------------

Transport	-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
-----------	-------------------------------

Relative Luftfeuchte bei 25 °C während

Betrieb, max.	95 %
---------------	------

Approbationen

Eignungsnachweis	CE, cULus, EAC, KCC, RCM
------------------	--------------------------