## Cemo

## GFK-Großbehälter

konische Form, Höhe x Länge x Breite 585 x 873 x 572 mm, Inhalt 200 I, Aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff) in grau, Standfläche







## Cemo GFK Großbehälter

## GFK-Großbehälter

- konische Form
- Höhe x Länge x Breite 585 x 873 x 572 mm
- Bodenlänge x Bodenbreite innen 720 x 419 mm
- Inhalt 200 I
- Aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff) in grau
- Wände geschlossen und mit glatten, nahtlosen Flächen
- Standfläche
- **Umlaufender Griffrand**
- Platzsparend ineinander stapelbar
- Temperaturbeständig von -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C
- Geeignet für aggressive Medien

Technische Details				
Behältertyp	Großbehälter	Wand Ausführung	glatt, nahtlos	
Euronorm	nein	Bodenkonstruktion	geschlossen	
Form	konisch	stapelbar	nein	
Inhalt	200 l	faltbar	nein	

Höhe	585 mm	nestbar	ja
Länge	873 mm	unterfahrbar	nein
Innenlänge	792 mm	Unterbau	Standfläche
Breite	572 mm	Einfahrbreite	655 mm
Innenbreite	491 mm	Griff	Umlaufender Griffrand
Bodenlänge	728 mm	Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C
Bodenlänge innen	720 mm	Lebensmittelgeeignet	nein
Bodenbreite	427 mm	Gefahrstoffeignung	aggressive Medien
Bodenbreite innen	419 mm	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Material	GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)	Farbe	grau
Wandkonstruktion	geschlossen	Gewicht	8 kg

Zubehör	,	
100593	-	Fahrgestell, Für 200 I GFK-Großbehälter, Ladefläche Länge x Breite 728 x 427 mm, Höhe mit Behälter 760 mm, Gestell aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, 4 Lenkrollen. 2 Lenkrollen mit Feststellern
100600	1	Fußgestell, aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Für Großbehälter mit 200 I Inhalt, Höhe 140 mm
704149		Flachdeckel, Aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff), Für Großbehälter mit 200 l Inhalt, in grau

Dazu passt auch			
240194		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 800 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen einfach mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 100 x 82 mm	
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz	
529930	A	Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium	