



Fire Fighting Solutions

Wenn es um Brandschutz geht, ist nur das BESTE gut genug



BAVARIA® Fettbrand-Feuerlöscher

Aufladelöcher mit innenliegender Treibgasflasche

Typ

MAGNUM KITCHEN GUARD



EINSATZ

BAVARIA Magnum KITCHEN GUARD ist ein Hochleistungs-Fettbrand-Löcher. Das Gerät ist ideal für Großküchen in der Gastronomie, in Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung, Mensen, Kantinen und Hotels, wie auch im privaten Haushalt. Weiterhin kann der Fettbrandlöcher in der verarbeitenden Industrie dort eingesetzt werden, wo Fettbrandgefahr, z.B. durch Industriefritteusen, Backstraßen usw. besteht.



BAVARIA EGYPT (S.A.E.)
Gisir El Suez St. Block 109, Industrial Zone
Ismailia Desert Road, Cairo - Egypt
P O Box: 2016/11111 Cairo - Egypt

Tel. : + 20 (2) 2182 0604 / 5 / 6
Fax : + 20 (2) 2182 0609
Website : www.bavaria-firefighting.com
Email : international.sales@bavaria.com.eg



BAVARIA Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG
Regensburger Str. 16
D-93449 Waldmünchen
Deutschland

Tel. : + 49 (0) 9972 9401 0
Fax : + 49 (0) 9972 9401 17
Website : www.bavaria-firefighting.de
Email : info@bavaria-firefighting.de

Deutschland - Ägypten - Libanon - Sudan - U.A.E.

1/2



BAVARIA® Fettbrand-Feuerlöscher – Aufladelöcher mit innenliegender Treibgasflasche

Typ: **MAGNUM KITCHEN GUARD** - Gold Serie ★★★★★

Eigenschaften:

- Sehr hohe Löschleistung.
- Unterbrechung des Löschrstrahl und stoßweiser Einsatz jederzeit möglich.
- Ventil aus hochwertigem glasfaserverstärkten Kunststoff mit Alu-Überwurfmutter, schwarz beschichtet.
- Innenliegende, wieder befüllbare Druckgaspatrone.
- Hochwertiger EPDM-Schlauch mit Gewebeeinlage und drehbarer, leicht bedienbarer Löschpistole mit Sprühdüse.
- Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und langlebiger Korrosionsschutz.
- Innenbeschichtung aus Polymer gewährt ausgezeichneten Langzeitschutz gegen Rost.
- Hochwertiges Fettbrandlöschmittel für Speiseöl- und Speisefettbrände.
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 V, Mindestabstand 1 m.
- Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung.



Zertifiziert gemäß der Europäischen Norm DIN/EN3
TÜV-geprüfter Druckbehälter
CE - Kennzeichnung und GS -Zeichen
Management System zertifiziert nach ISO 9001
Werkseigenes Qualitätslabor amtlich zugelassenen gemäß ISO/IEC 17025

Technische Daten:

Löschmittelmenge	6 l
Prüfobjekte	(6 LE) 21A 113B 75F
Funktionstemperaturbereich	-30 °C bis +60 °C
Prüfüberdruck	35 bar
Berstdruck	min. 70 bar
Ventilmaterial	PA 6 GF 30
Behältermaterial	DC 04
Innenbeschichtung	Polymer
Treibmittelmenge	50 gr.
Treibmittel	CO ₂
Feuerlöschmittel	Fettbrandmittel
Funktionsdauer	ca. 38 sec.
Wurfweite ca. m	ca. 4 m
Beschichtung	Polyester
Bruttogewicht (ca.)	10,9 Kg
Maße pro Stück (LxBxH) cm	28 x 16,5 x 57,5
Verpackung	Karton

Garantie:

Garantiezeit	2 Jahre nach Kaufdatum
Gewährleistungsbereich	Bei Material- und Produktionsfehlern
Gewährleistungsanspruch	Limitiert auf Ersatzlieferung des defekten Teils oder Produkt nach Fehlernachweis
Gewährleistungsausschluss	Fehler, die durch Missbrauch, Fehlbedienung, Inspektion oder Reparatur durch einen nicht autorisierten Händler oder Instanz auftreten

* Die Illustrationen können Sonderausführungen zeigen, die nur zu einem Aufpreis erhältlich sind. BAVARIA behält sich das Recht vor, Spezifikationen und Illustrationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Spezifikation werden gemäß der Bestellung bei der Auslieferung berücksichtigt.