

LED Gelenkarm-Lupenleuchte


LED articulated arm magnifier luminaire

LENSLED II – 120810-11



Bestückung / fitted with	42 SMD LEDs
Betriebsgerät / work equipment	Steckernetzteil / AC adapter
Anschlusswerte / connected load	100 ~ 240 V AC, 50 – 60 Hz
Leistungsaufnahme / power consumption	ca. 18 W
Leuchtenlichtstrom / luminous flux	ca. 2000 lm
Leuchtenlichtausbeute / luminous efficacy	ca. 87 lm/W
Lichtverteilung / light distribution	direkt / direct
Entblendung / glare-free	Makrolon opalweiß / macrolon opal white
Abstrahlwinkel / beam angle	120°
Lichtfarbe / light colour	5700 K
Farbwiedergabe (Ra) / color rendering	Ra > 90
Schutzart / system of protection	IP40
Schutzklasse / class of protection	III
Betriebstemperatur / operating temperature	-10 °C bis +40 °C / -10 °C to +40 °C
Lebensdauer / lifetime	> 60.000 Betriebsstunden / operating hours (L70/B10)
Leuchtgehäuse / luminaire body	Aluminium / aluminium
Gewicht (netto) / weight (net)	3,5 kg
Netzanschluss / main supply	CEE 7/16, 3 m Leitung / CEE 7/16, 3 m cable
Befestigung / fastening	Tischklemme / table clamp
Abmessungen / dimension	lt. Zeichnung / see drawing
Variante / version	Linse 160 mm, 3,5 dpt. / magnifier 160 mm, 3.dpt.
Risikogruppe / risk group (DIN EN 62471)	freie Gruppe / free group
dimmbar / dimmable	ja / yes

Abstand d = 15 cm
E_{max} = 7000 lx



Lupenleuchte um
155° schwenkbar

2 m Leitung mit
3 poligem M12 Stecker

