



DW 343 K Pendelhub-Stichsäge



- Kompakte und leichte Stichsäge mit praktischem Motorgriff
- Elektronische Hubzahlregulierung für materialgerechte Sägearbeiten
- Mehrstufige Pendelhubsteuerung für hohen Sägefortschritt und saubere Schnittergebnisse
- Selbstzentrierender Sägeblattsitz sorgt für einen absolut spielfreien Halt des Sägeblattes in der Aufnahme und ermöglicht äußerst präzises Arbeiten
- Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem
- Blausvorrichtung und effektive Staubabsaugung für freie Sicht auf den Anriss
- Hochwertiger Sägeschuh mit zusätzlichem Werkstückschutz

Serienmäßiger Lieferumfang

- Sägeblatt
- Sägeschuh-Schutzauflage
- Absaugadapter
- Transportkoffer

Aufnahmeleistung	550 Watt
Leerlaufhubzahl	1.900-3.100 min ⁻¹
Hublänge	20 mm
Neigungseinstellung	45° (rechts/links)
max. Schnittleistung (Holz)	85 mm
max. Schnittleistung (Stahl)	10 mm
max. Schnittleistung (NE-Metalle)	20 mm
Gewicht	2,0 Kg