

# TECHNISCHES DATENBLATT

## 1801h - Admiral® Oxygen 30M



Sauerstoffschlauch - dorngefertigt nach DIN EN ISO 3821, abriebfest und alterungsbeständig.

Seele: SBR/EPDM, schwarz, glatt

Decke: EPDM, blau, stoffgemustert

Druckträger: geflochtenes, hochfestes, synthetisches Garn

Temperaturbereich: -30 °C bis +85 °C

Art.-Nr./Name	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	BR (mm)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
1801h-13-20	13,0 x 6,0	20	30 / 90	78	0,530	MT	4006918396132
1801h-19-40	19,0 x 6,0	40	30 / 90	114	0,650	MT	4006918396118

Copyright © 2020

KLOTZ Technics GmbH & Co KG, Bergstraße 13, D-40822 Mettmann

Irrtum vorbehalten - Weitere rechtliche Hinweise siehe [www.klotztechnics.com/Impressum](http://www.klotztechnics.com/Impressum) unter Punkt IV. HAFTUNG