

Artikelnummer: 154806

Kurzbeschreibung: Schaar-rollebanen, baanbreedte 300 mm, met 5 steunen

Langbeschreibung: Schaar-rollebanen, baanbreedte 300 mm:

[ul] Variabele lengte (uittrekbaar), voor wisselende locaties

 Ideaal in combinatie met rollebanen en

transportbanden Neemt in in elkaar geschoven positie

weinig ruimte in - assen met verspringende rollen

Bijzonder flexibel omdat de baan in een bocht of S-bocht is te

gebruiken In hoogte verstelbaar (700 - 1100 mm) Verrijdbaar met

zwenkwieltjes Flexibel te plaatsen (kan met bocht opgesteld worden) Met

kogelgelagerde en verzinkte stalen rollers (a~ 48 mm), naar wens ook met kogelgelagerde

kunststof rollers (a~ 48 mm) te bestellen (geen meerprijs) Asafstand: 32 - 130

mm, al naargelang de uitgetrokken lengte Hoogte instelbaar van 700 - 1100 mm,

inclusief ondersteunen Baanbreedte: 300 mm Draagvermogen: 100

kg[ul]

