



SINAMICS NETZDROSSEL 380-480V 3AC 47-63HZ I_{LN} = 47,0A
STANDALONE

Artikelnummer	6SL3203-0CE23-8AA0
Phasenzahl / der Eingangsspannung	3
Spannungsart / der Eingangsspannung	AC
Eingangsspannung	380 ... 480
Ausgangsstrom / Bemessungswert	47 A
Verlustwirkleistung	
<ul style="list-style-type: none"> • bei 50 Hz • bei 60 Hz 	<p>Wert fehlt!</p> <p>Wert fehlt!</p>
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
<ul style="list-style-type: none"> • für Netzzuleitung • für lastseitigen Abgang 	<p>Schraubklemmen</p> <p>Schraubklemmen</p>
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / für lastseitigen Abgang	Wert fehlt!
anschließbarer Leiterquerschnitt	
<ul style="list-style-type: none"> • für Netzzuleitung • für lastseitigen Abgang 	<p>16 mm²</p> <p>16 mm²</p>
Ausführung des elektrischen Anschlusses / für PE-Leiter	M5 x 10, U-Scheibe, Federring
Schutzart IP	IP20
Breite	190 mm
Höhe	220 mm
Tiefe	91 mm
Nettogewicht	7,8 kg
Eignungsnachweis	cURus

Weitere Informationen

Information und Download Center

https://www.automation.siemens.com/mcms/infocenter/content/de/Seiten/order_form.aspx

Technische Dokumentation

<http://www.automation.siemens.com/mcms/mc/de/motion-control/support/technische-dokumentation/Seiten/technische-dokumentation.aspx>

Industry Mall

<https://eb.automation.siemens.com/mall/de/WW/Catag/Product/6SL32030CE238AA0/all>

Industry Online Support

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/6SL32030CE238AA0/all>