



Leírás:

PREMIUM üzemanyagkanna, 5 literes, sárga, HD-PE, UN-engedéllyel benzin, gázolaj és egyéb veszélyes anyagok tárolására

- megfelel a legszigorúbb biztonsági követelményeknek, robusztus és ütésálló
- kiváló minőség - különösen alacsony szivárgás (szagsemleges)
- TÜV által bevizsgált termék, E10-es üzemanyagokhoz használható
- kannatestbe beépített kifolyócsővel, félretankolás elleni védelemmel ellátott, dízelmotoros járművekhez (cikksz.: 819100)
- kifolyócsővel és elveszítetetlen, gyerekbiztos csavaros zárósapkával, piros
- az üzemanyaggal töltött kannák azonosításához (a GHS előírás és az ADR szerint) ajánljuk veszélyességi címkézési címkéinket Art.-No. 306100
- nincsenek rozsdarészecskék és alacsonyabb a termikus diffúzió a fémkannákhoz képest
- kérésre kapható: logózva, címkézve, egyedi színben is rendelhető
- külön tartozékok és pótalkatrészek állnak rendelkezésre, pl. biztonsági töltőrendszerek, kimeneti csövek, veszélyességi címkék (306100)
- Jóváhagyás száma. UN 3H1/Y/120/..D/BAM 15505-huen
- w = a töltőnyílás belső átmérője = 29 mm / a = menet belső átmérője = 38 mm
- t=mélység=147 mm b=szélesség=265 mm h=magasság=247 mm Meghúzási nyomaték: Erős

Információk:

Cikk

Cikkszám	800600
GTIN	4007228800609
Vámtarifa	39233090
Csomagolási egység (PU)	12

szín	sárga
Térfogat L-ben	5
Súly (kg)	0,53
M x S x M (mm)	147 x 265 x 247

Külső csomagolás

Tartalom darabokban megadva	12
M x S x M (mm)	805 x 605 x 270

KE bruttó tömege, kg	7,22
----------------------	-------------

Paletta

Dobozok száma	16
Rétegek száma	8
M x S x M (m)	1,2 x 0,8 x 2,31

Kartonok száma rétegenként	2
Súly (kg)	135,52