

# ROLINE DesignSecure 825

<b>Art.nr.</b>	19.40.1208
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	19.40.1208
<b>EAN (een stuk)</b>	7611990171033

**roline**  
Designed for Professionals



## Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	UPS
Produkt type	UPS Line Interactive
Kleur	zwart / zilver
Inhoud	UPS, Software, Kabelset
Classificatie volgens IEC 62040-3	VI-SS-333
UPS Technologie	Line Interactive
Vermogensklasse	600 ... 900 VA
Spanningssterkte (VA/W)	825/495
Backup tijd	2 min
Backup tijd bij vol/half belast.	2 / 4 min
Gewicht	6,3 kg
Afmeting (HxBxD)	168 x 105 x 334 mm
Bouw type	Turm
Stroom (Ingang)	230 V

Stroom (Uitgang)	230 V
Uitgangsspanningsregeling	Ja
Frequentie	50 Hz
Aansluiting (Ingang)	IEC320 C14
Ausgänge	5
Aansluiting (Uitgang)	2 x 3 IEC320 C13
Phasen Ein/Ausgang	230V/230V / 50Hz
Overspanningsbeveiliging	EMI,- RFI-Filter
Max. Aantal Looptijd uitbreidingseenheden	0
Looptijd uitbreidingseenheden	--
Slots tbv Adapterkaart	0
Inschuifslot tbv Adapterkaart	--
Interface	USB
USB 2.0 Interface	ja
Hot Swap Batterijen	nee
Bypass	nee
Extra Overspanningsbeveiliging	Telefoon/Fax
Gebruiksindicatie	Display
Gebruiksindicatie LED	--
Gebruiksindicatie Display	ja
Incl. Management Software OS	Windows
Interne Koeling	passief
Omgevingstemperatuur	0-40 °C

### Overbruggingstijd

Vermogen (VA / W)	(min)
100	53

200	24
300	11
425	7
525	4
625	3
725	2,5
825	2