

Rollcart Ordnerwagen

Traglast 200 kg, mit 3 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 980 x 610
mm, Böden aus Holz, 3 Wände
geschlossen, 2 Mitteltrennwände,
Gestell mit schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in blau/Buche,
mit Vollgummi-Bereifung

Artikelnummer: 526710



Rollcart Ordnerwagen

Traglast 200 kg

Ordnerwagen

- Traglast 200 kg
- mit 3 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 980 x 610 mm
- Böden aus Holz
- 3 Wände geschlossen, 2 Mitteltrennwände
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in blau/Buche
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- Höhe x Länge x Breite 1230 x 1100 x 650 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 200 mm
- mit Vollgummi-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststellern
- 5 Jahre Garantie




Technische Details

Transportgerät Transportwagen

elektrisch leitend nein

Wagentyp	Aktenwagen	Etagen Anzahl	3 Stück
Traglast	200 kg	Ladeflächenlänge	980 mm
Höhe	1230 mm	Ladeflächenbreite	610 mm
Länge	1100 mm	Schiebebügel	2 Stück
Breite	650 mm	Türen	nein
Material Platte	Holz	Bereifung	Vollgummi
Material Verarbeitung	verschweißt	Rad-Ø	200 mm
Material Gestell	Stahl	Radlager	Rillenkugellager
Oberfläche	pulverbeschichtet	Garantie	5 Jahre
Farbe	blau/Buche	Gewicht	87 kg

Dazu passt auch ...

139644		Sortierstation, 12 Fächer, passend für DIN C4, für den Einbau in Schränke, Höhe x Breite x Tiefe 293 x 723 x 331 mm, aus Polystyrol in grau/schwarz
527975		Sortierreck, 5 Fächer, passend für DIN A4, Zur Tisch- oder Wandmontage, Höhe x Breite x Tiefe 330 x 360 x 250 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in grau
533589		Hängemappenwagen, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 810 x 430 mm, für 100 Hängemappen, Gestell aus Stahl in lichtgrau