

## Backofenlampe Birnenform 26x57 mm $\text{\AA}$ , E14 230V 40W 300°

Artikel-Nr. 29927



[www.sh-licht.de](http://www.sh-licht.de)

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Lampenleistung:           | 40 W        |
| Lampenspannung:           | 230 - 230 V |
| Lichtstrom:               | 80 lm       |
| Socket:                   | E14         |
| Lampenform:               | Birnen-Form |
| Ausführung:               | klar        |
| Farbe:                    | ohne        |
| Durchmesser:              | 26 mm       |
| Gesamtlänge:              | 57 mm       |
| Stoßfest:                 | Nein        |
| Geeignet für Backofen:    | Ja          |
| Geeignet für Kühlschrank: | Nein        |
| Spezielle Anwendung:      | sonstige    |
| Kohlefaden:               | Nein        |
| Krypton:                  | Nein        |
| Mehrfach-Glühwendel:      | Nein        |
| Splitterschutz:           | Nein        |
| Energieeffizienzklasse:   | E           |
| Mittlere Nennlebensdauer: | 2000 h      |


Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Backofenlampe Birnenform 26x57 mm Æ Backofenlampe Birnenform E14 klar, bis 300°. Kennzeichnend für diese Lampe ist neben der sehr kompakten Bauform die Eignung für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen bis 300°C, wie zum Beispiel in Backöfen.

Energieeffizienzklasse: E  
Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 40  
Schaltzyklen: 4000  
Lebensdauer (h): 2000

Letzte Aktualisierung am: 19.12.2014 17:37:23



Seite 2

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.