

Tropfenlampe 45x75 mm, E14 230V 25W gelb

Artikel-Nr. 40267



www.sh-licht.de

Lampenleistung:	25 W
Lampenspannung:	230 - 230 V
Lichtstrom:	100 lm
Socket:	E14
Ausführung:	sonstige
Farbe:	gelb
Durchmesser:	45 mm
Gesamtlänge:	75 mm
Krypton:	Nein
Kohlefaden:	Nein
Stoßfest:	Nein
Geeignet für Backofen:	Nein
Mit Vakuum:	Nein
Splitterschutz:	Nein
Energieeffizienzklasse:	E
Mittlere Nennlebensdauer:	1500 h

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Tropfenlampe 45x75 mm Diese Lampen sind besonders für den Einsatz in Leuchten mit kleinen Abmessungen geeignet. Für den Einsatz im Freien mit geeigneten Leuchten oder Lichterketten. Farbeffekte für festliche Atmosphäre auf Veranstaltungen. Illuminations- und Dekorationsbeleuchtung.

Energieeffizienzklasse: E
Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 25
Quecksilbergehalt (mg): 0
Schaltzyklen: 4000
Power-Faktor: 1
Lebensdauer (h): 1500

Letzte Aktualisierung am: 11.02.2015 15:41:43

