

K 70

Art. No. 2973 – 8 Ω



Technische Daten / Technical Data

Nennbelastbarkeit Rated power	2 W
Musikbelastbarkeit Maximum power	3 W
Impedanz Impedance	8 Ω
Übertragungsbereich (-10 dB) Frequency response (-10 dB)	170–20000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel Mean sound pressure level	85 dB (1 W/1 m)
Resonanzfrequenz Resonant frequency	300 Hz
Obere Polplattenhöhe Height of front pole-plate	2 mm
Schwingspulendurchmesser Voice coil diameter	13,7 mm
Wickelhöhe Height of winding	2,8 mm
Schallwandöffnung Cut-out diameter	63 mm
Anschluss Terminal	Lötösen Solder lugs
Gewicht netto Net weight	65 g

7 cm (2,8") Breitbandlautsprecher mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis für den Einbau in beengten Platzverhältnissen. Gleichmäßiger Frequenzgang und hoher Wirkungsgrad bei gleichzeitig geringer Einbautiefe.

Anwendungsmöglichkeiten:

- Kontrolllautsprecher für elektronische Geräte
- Modellbau
- Kommunikationstechnik

7 cm (2.8") full-range-speaker with perfect price-performance ratio for installation in confined spaces. Balanced frequency response and high efficiency with low installation depth.

Typical applications:

- Monitoring speaker for electronic devices
- Model construction
- Communication technology

