

Produktspezifikation

Artikel-Nr.:	6044
Artikelbezeichnung:	Flexo Bürste
Zolltarifnummer:	96 03 90 91
EAN-Nr.:	40 02403 06044 1
Artikelmaße:	
Länge in mm:	190
Breite in mm:	70
Höhe / ø in mm:	40
Artikelgewicht in kg:	0,094
Körper-Material:	Polypropylen
Körperfarbe:	weiß

Besatzmaterial:	Polyester PBT
Besatzmaße:	
Höhe in mm:	25
Durchmesser in mm:	0,35
Härte:	mittel
Faserende:	ungeschlitzt
Besatzfarbe:	gelb
Hitzebeständigkeit gegen Heißluft:	140 °C

Weitere Materialien:	
Verankerung:	V4A-Draht
Stielverbindung:	

Chemische Beständigkeiten bezogen auf anwendungsübliche Konzentrationen:	
wässrige Alkalien:	beständig
verdünnte organische Säuren:	bedingt beständig
verdünnte Mineralsäuren:	beständig
organische Lösungsmittel:	beständig
schwache Laugen:	bedingt beständig
Aceton:	beständig
Alkohole:	beständig
mineralische Schmierstoffe:	beständig

Produktspezifikation

Artikel-Nr.:	6044
Verpackungseinheit:	10
Verpackungsart:	
Karton:	
Beutel:	X
Graupappe:	
Einzelverpackung:	
Lose:	X
Karton:	
Beutel:	
VK-Karte:	
Grüner Punkt:	
Gewicht in kg:	1
Rauminhalt in cdm:	2,9
Verpackungsmaße:	
Länge in mm:	385
Breite in mm:	190
Höhe in mm:	40

Versandeinheit:	100
Gewicht in kg:	10,8
Rauminhalt in cdm:	71
Versandeinheitsmaße:	
Länge in mm:	550
Breite in mm:	430
Höhe in mm:	300
Versandeinheit pro Lage:	
Karton:	4
Stück:	400
Versandeinheit je Palette bei maximaler Höhe von 2 m:	
Karton:	20
Stück:	2000

Sonstiges:	im Kontakt mit Lebensmitteln unbedenklich
	HACCP
	F.E.I.B.P.