

Artikelnummer: 129864

Kurzbeschreibung: Tischwagen höhenverstellbar, 1090 x 700 mm, mit Stahl - und Schubladenschrank, Tragkraft 400 kg

Langbeschreibung: Tischwagen höhenverstellbar, 1090 x 700 mm, mit Stahl - und Schubladenschrank, Tragkraft 400 kg: Jeder Mitarbeiter arbeitet auf ergonomisch perfekter Arbeitshöhe: Höhenverstellung von 300 mm per Handkurbel, die sich platzsparend unter die Tischplatte schwenken lässt. Robuste Stahlkonstruktion. Tragfähigkeit gesamt 400 kg, obere Ladefläche max. 200 kg. Stahlrohr (a'Ëœ 26,9 x 1,75 mm), Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse



verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor. Rahmen aus Winkelstahl (40/40/4 mm). Pulverbeschichtung: Gestell in Enzianblau (RAL5010), Korpus in Lichtgrau (RAL7035). Stufenlose Höhenverstellung Ladefläche: 1090 x 700 mm
Außenmaße: 1160 x 700 mm
Etagenhöhe: 280/980 mm
Schubladenhöhe: 160/100/100/85 mm
Schubladenmaße innen: 640 x 410 mm
Schrankmaße innen: 670 x 500 x 520 mm
Tragkraft: 400 kg
Radgröße: 200 mm
Eigengewicht: 130 kg

EAN/GTIN: 4250448509252